

**Garant**

### Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Taille: 09T308



#### Données de commande

N° commande	GG2836 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Sommaire	260763 HB7010-2
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	50
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm

## Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2836 09T308