

Garant**SNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 120404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2450 120404
GTIN	4067263093084
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Obsah	251222 HB7020-2
Počet výmien/rezných hrán	8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Technický list

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2450 120404