

Garant**Cenově výhodné balení – spojování hran 6GP38****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).

Typ **6GP38**. Rychle tvrdnoucí univerzální produkt s nejvyšší pevností pro statické namáhání ve střihu a dynamické zatížení. Pro upevnění ozubených kol, řemenic, připojení hřídele rotoru k elektromotorům.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Skladovací teplota	5 - 23 °C

Chemický základ	Methakryláty
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Plnicí množství	50 ml
Maximální rozměr štěrby	0,25 mm
Dynamická viskozita	3000 - 6000 mPas
Bod vzplanutí	100 °C
Série	GreenPlus
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	rychle tvrdnoucí
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Hustota	1,09 g/cm ³
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Pro velikost závitů M až	M36
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	kov
Minimální moment uvolnění	40 Nm
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Barva	zelená
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Druh produktu	Spojovací produkt

Příslušenství

Spojovací prostředky GARANT GreenPlus6GP38 Obsah 50 ml

088069 50