

Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG2911 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,5 - 4 mm
Tolérance	M
Sommaire	250156 HB7140-2
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2911 120404