

Garant

Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG3536 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	SCMT 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Application principale	M
Type d'outils	HM
Sommaire	260765 HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3536 120404