



Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2695 110304
GTIN	4067263097273
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,75 mm
Aplicación principal	M
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Contenido	261472 HBT130
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm

Cantidad	30
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2695 110304