


Garant**Voordeelverpakking VHM-spiraalboor, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1252 4,1
GTIN	4067263106562
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Met dezelfde nominale en schacht-Ø.

TiAlN-coating voor nog betere prestaties.

Overeenkomstig DIN 338.

Zoals nummer: 122251.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

antislip-inspanning in de boorhouder nr. 341050 met spanbekken voorzien van diamantcoating.

Technische beschrijving

Schachttolerantie	h7
Nominale Ø D_c	4,1 mm
Spaangroeflengte L_c	43 mm
Schacht-Ø D_s	4,1 mm
Totale lengte L	75 mm
Inhoud	5"

aanbevolen maximale boordiepte L_2	36,9 mm
Voeding f in staal $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/omw,
Tolerantie nominale $\varnothing$	h7
Norm	DIN 338
Aantal snijkanten Z	2
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Type	N
Tophoek	118 graden
Spiraelhoek	30 graden
Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	260 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	180 m/min	N
Aluminium $> 10\% \text{ Si}$	geschikt	180 m/min	N
Staal $< 500 \text{ N/mm}^2$	geschikt	90 m/min	P
Staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	geschikt	90 m/min	P
Staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	80 m/min	P
Staal $< 1100 \text{ N/mm}^2$	geschikt	60 m/min	P
Staal $< 1400 \text{ N/mm}^2$	geschikt	35 m/min	P
RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	35 m/min	M
RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	25 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	geschikt	25 m/min	S

Gegevensblad

GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	180 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG1252 4,1