

Garant

Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3536 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Inhalt	260762 HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Datenblatt

Schnitttiefe a_p max	3,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3536 09T304