

Garant**Plaquette VNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2973 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	251802 HB7120-1
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Quantité	50
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2.5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2973 160404