

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă CNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7020-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2408 160608
GTIN	4067263092377
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 370 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	5,5 mm
Cuprins	250168 HB7020-2
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm

Fișă de date

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2408 160608