



### Plaquita de corte DCGT acabado 30 unidades, HU7315-1, Tamaño: 11T304



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG3808 11T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	N
Contenido	260359 HU7315-1
Profundidad de corte $a_p$ máx.	0,2 mm
Profundidad de corte $a_p$ mín.	0,05 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 600 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Avance $f$	0,03 - 0,1 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Código ISO plaqüita de corte	DCGT 11T304
Cantidad	30

## Hoja de datos

Tolerancia	G
Clase	HU7315-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3808 11T304