



Lamatore a tirare a 180°, Ø di svasatura D: 43mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 43
GTIN	4045197281296
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Ø di svasatura D	43 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Forma del codolo	Whistle Notch
Sporgenza totale L ₁	123 mm
Ø Codolo D _s h6	32 mm
L ₂	103 mm

Scheda tecnica

Ø Minimo d _{min}	30 mm
Misura programmata e	7,05 mm
Ø Giunto D ₁	40 mm
L ₃	95 mm
Inserto adatto	260150
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	183 mm
Angolo di svasatura	180
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/217180-43>