

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3976 160408
GTIN	4067263094791
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Datenblatt

Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	251565 HBT130
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3976 160408