

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 160612****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2906 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250170 HB7120-1
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	5,5 mm
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Tolerance	M
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min

Antal stk.	30
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2906 160612