

**HOLEX**

**Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo Weldon, DIN 6535 HB (formato convenienza), 5 pezzi, Ø DC h7: 7mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1669 7
GTIN	4045197986801
Classe articolo	GGN

## Descrizione

### Esecuzione:

I **taglienti principali diritti** e un **profilo speciale delle scanalature** assicurano un'ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni.

Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all'usura.

Come n. art. 122502.

### Raccomandazioni:

#### Profondità di foratura massima:

lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno  $1,5 \times \text{Ø}$  nominale.

## Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	34 mm
$\text{Ø}$ Codolo $D_s$	8 mm
Tolleranza $\text{Ø}$ nominale	h7
Lunghezza complessiva L	79 mm
$\text{Ø}$ Nominale $D_c$	7 mm

Numero taglienti Z	2
Normativa	DIN 6537 K
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/gir,
Contenuto	5
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	4xD
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	115 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	25 m/min	M
GG	idoneo	90 m/min	K
GGG	idoneo	55 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindricoDIN 6535  
HA Ø DC h7 (mm oppure pollici) 7

122501 7

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB