

Garant

Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2925 150608
GTIN	4067263094296
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Inhalt	250762 HB7130-2
Stückzahl	30
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schliff/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Toleranz	M
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2925 150608