


**Cenově výhodné balení – fréza HOLEX Pro Inox M HPC, tvrdokov, 5 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2991 16
GTIN	4062406625337
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Vynikající životnost ve své třídě při obrábění **korozivzdorných ocelí** díky **inovativnímu povlaku a geometrii**. Speciálně pro **nerezové oceli ve vysokovýkonném rozsahu**, např. Duplex. **Optimální řezný výkon** díky **vysokým řezným rychlostem**.

Jako č. 202991.

Technický popis

Ø stopky D_s	16 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Délka břitu L_c	22 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Počet zubů Z	4
Celková délka L	82 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D_c	16 mm
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Obsah	5
Série	Pro Inox
Povlak	TiSiN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $0,5 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
TOOLOX 33	omezené použití	115 m/min	H
TOOLOX 44	omezené použití	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	85 m/min	M
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

TK fréza HOLEX Pro Inox MHPC Ø e8 DC 16 mm

202991 16