

Garant**SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 120404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2835 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 mm/min
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\max}$	4,25 mm
Obsah	260765 HB7035-2
Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2835 120404