

Garant

Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2983 060404
GTIN	4067263094890
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p max	2.75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Inhalt	252062 HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Datenblatt

Beschichtung	beschichtet
Schlüssel/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlüsselelemente
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2983 060404