

Garant**VCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 110301****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3837 110301
GTIN	4067263098560
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	261452 HU7310
Počet kusov	50
Hlavné použitie	N
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110301
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,05 mm
Rezný materiál	HM

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,75 mm
Uhlový Polomer	0,1 mm
Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3837 110301