



### Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 110302



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2869 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_p$ max.	1,75 mm
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,15 mm

## Scheda tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261364 HB7035-2
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2869 110302