



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2932 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p max	3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	250862 HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Beschichtung	AlTiSiN
Stückzahl	30
Schliff/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2932 150608