


Garant

Inserto SNMG per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2443 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Contenuto	251142 HB7010-2
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120404

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2443 120404