

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7010-2, Veľkosť: 060202****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2807 060202
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	260140 HB7010-2
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 mm/min
Hlavné použitie	P

Technický list

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet kusov	30
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2807 060202