

Garant**Plăcuță amovibilă VCMT finisare 30 bucăți, HB7010-2, Referință: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2864 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Toleranță	M
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Cuprins	261372 HB7010-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm

Fișă de date

Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,2 - 1,5 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2864 160404