



Rivets aveugles PolyGrip® acier / acier, grand conditionnement, Ø rivet / longueur de corps (D / L): 3,2/9,5mm



Données de commande

N° commande	771020 3,2/9,5
GTIN	4007081710022
Classe d'article	74D

Description

Exécution:

Les rivets aveugles garantissent un assemblage durable et sûr de matériaux divers et fragiles, même s'ils ne sont accessibles que d'un seul côté.

Forme de la tête: tête bombée = FK; grande tête = K.

Le rivet aveugle universel PolyGrip® est un produit polyvalent lorsqu'il s'agit de répondre à des exigences difficiles et complexes dans un environnement industriel. Que ce soit dans l'aluminium, l'acier ou l'acier inoxydable, à l'intérieur ou à l'extérieur, avec un matériau à assembler dur ou tendre, un diamètre de trou de perçage et des tolérances critiques, le rivet PolyGrip® est presque toujours la solution salvatrice.

Caractéristique(s):

Grand plage de serrage:

Une taille PolyGrip® peut remplacer jusqu'à cinq tailles différentes de rivets aveugles DIN standard.

Il en résulte les avantages suivants:

- **Limitation des types de rivets nécessaires.**
- **Réduction du nombre de types de rivets nécessaires dans le stock.**
- **Réduction du risque de confusion, donc moins d'erreurs lors de la mise en œuvre.**

Avantage(s):

Economique – remplace jusqu'à 5 tailles de rivet différentes.
Excellent tenue du trou – compense les imprécisions du trou de perçage.
Verrouillage sûr du clou résiduel – aucun cliquetis gênant lors de l'utilisation.
Étanche aux projections d'eau dans certaines conditions.
Tête de fermeture large pour une grande sécurité d'assemblage.

Utilisation:

Utilisation universelle.

Matière(s):

Rivet creux – Acier galvanisé; clou – Acier galvanisé.

Recommandation(s):**Rivets aveugles GESIPA® – Règle de base:**

épaisseur du matériau + diamètre du corps de rivet = longueur du corps de rivet

Exemple :

Matériau: tôle 3 mm + tôle 3 mm + alésage 4 mm = longueur de corps de rivet de 10 mm > donne un rivet aveugle 4 × 10.

Description technique

Matériau du rivet creux	Acier galvanisé
Forme de la tête	FK
Diamètre de rivet creux D	3,2 mm
Nombre de rivets (pièces)	1000
Matériau du clou	Acier galvanisé
Diamètre du trou de perçage	3,3 mm
Plage de serrage	2 - 6,5 mm
Série	PolyGrip®
Longueur de rivet creux L	9,5 mm
Type de produit	Rivets