



Cenově výhodné balení – vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem) dlouhé Inox, 5 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG0756 M6
GTIN	4069515042994
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem), k použití v nerezových materiálech **jako č. 080756.**

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964, upínací klíč ER č. 309680, HOLEX tvářecí závitník č. 139130 nebo č. 139180 a držák HOLEX M-Drill č. 080750.

Technický popis

Doporučený výkon pohonu	1,3 kW
Ø stopky	8 mm

Technický list

Ø otvoru pod závit	5,4 mm
Doporučené otáčky	2500 min ⁻¹
Tloušťka materiálu	0,7 - 3 mm
Obsah	5" ks
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG0756 M6