



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3552 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schneidstoff	HM
Inhalt	261144 HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3552 110304