

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3908 110408
GTIN	4067263092933
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250781 HBT020
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3908 110408
