

Garant

Plaquette DNMG pour ébauche 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 150608



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2935 150608 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Avance f | 0,25 - 0,6 mm/tr |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Profondeur de coupe $a_{p\max}$ | 3,75 mm |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Application principale | M |
| Profondeur de coupe $a_{p\min}$ | 0,55 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 50 - 170 mm/min |
| Sommaire | 250862 HB7140-2 |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Quantité | 50 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Revêtement | AlTiSiN |
| Code ISO plaquette | DNMG 150608 |
| Prof. coupe a_p | 1,5 - 6 mm |
| Nuance | HB7140-2 |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Brise-copeaux | VG |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2935 150608