



Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG3959 120404
GTIN	4067263093961
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	250196 HBT130
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3959 120404