

Garant**RCMX otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7020-2, Veľkosť: 1003**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2825 1003
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RC.X 1003
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min
Rezný materiál	HM

Technický list

Počet kusov	30
Obsah	260640 HB7020-2
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2825 1003