

Vorteilspack Flachgreifermagnet mit Innengewinde



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5922 20
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Merkmale:

Inhalt 10 Stück

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Ø	20 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewindebuchse	ja
Gewinde	M4
Gewicht	16,5 g
Höhe mit Gewinde	13 mm

Höhe	6 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	90 N
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M4	085921 M4
Flachgreifermagnet mit Innengewinde Ø 20 mm	085922 20