

**TCMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HBT130, Méret: 110204****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2684 110204
GTIN	4067263096931
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 mm/min
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Cserék / élek száma	3
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Tartalom	261012 HBT130
Darabszám	30

Típus	HB130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsoló	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2684 110204