

Garant

Mandrini autobloccanti per punte corte Forma AD, BT 40, Campo di serraggio: 0,5-13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303171 0,5-13
GTIN	4045197937957
Classe articolo	31B

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Precisione di concentricità radiale $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Struttura sottile.**
- **Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.**
- **Coppie ottimali sull'utensile.**

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	43 mm
Sporgenza totale Dim. A	92 mm

Scheda tecnica

Campo di serraggio	0,5 - 13 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/303171-0,5-13>