

**CNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3902 09T304
GTIN	4067263092476
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Tartalom	250188 HBT020
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Bevonat	TiCN
Darabszám	30

Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3902 09T304