



Plaquita de corte WNMG desbaste 30 unidades, HBT130, Tamaño: 080408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3986 080408
GTIN	4067263095095
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 180 mm/min
Material de corte	MD
Avance f	0,15 - 0,55 mm/rev,
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	2 - 6 mm
Número de cambios/cortes	6
Contenido	252224 HBT130

Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MR
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3986 080408