

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3904 160612
GTIN	4067263092797
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Inhalt	250221 HBT020
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Eckenradius	1,2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3904 160612
