

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD..

Bestelldaten

Bestellnummer	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	2,99 Grad
Schneiden-Ø D_c	35 mm
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Ausraglänge L_1	40 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	54 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	15,34 mm

Ø D ₃	19 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	68 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP