



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2481 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Hauptanwendung	P
Inhalt	251954 HB7010-2
Schnitttiefe a_p max	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2481 060408