


Garant

Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 120412



Données de commande

N° commande	GG2417 120412
GTIN	4067263092605
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	ébauche
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Rayon d'angle	1,2 mm
Sommaire	250324 HB7020-2
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p min	0,8 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2417 120412