

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające DNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7035-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2427 110408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zawartość	250754 HB7035-2
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2427 110408