

## Scheda tecnica

**Garant**

### Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 11T302



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3815 11T302
GTIN	4067263098096
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCGT 11T302
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	260458 HB7310

## Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	2,75 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza	G
Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3815 11T302