

**Garant**

### Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 30 unidades, HU7310, Tamaño: 11T302



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG3814 11T302
GTIN	4067263097891
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Contenido	260458 HU7310
Código ISO plaqüita de corte	DCGT 11T302
Profundidad de corte $a_p$ máx.	2,75 mm
Aplicación principal	N
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 mm/min
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$ mín.	0,15 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm

## Hoja de datos

Cantidad	30
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3814 11T302