

Garant

**Płytki skrawające DNMG do obróbki wykańczającej 50 sztuk, HB7020-2,
Rozmiar: 150608**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2423 150608
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
Zawartość	250660 HB7020-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	160 - 400 mm/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2423 150608