

Garant

**Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 150604**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2928 150604
GTIN	4067263094289
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
liczba sztuk	50
Zawartość	250760 HB7130-2
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2928 150604