

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2428 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250762 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2428 150608