

Garant

Plaquita de corte WNMG acabado 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 060404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2978 060404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD
Cantidad	30
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte $a_{p\min}$	0,25 mm
Código ISO plaqüita de corte	WNMG 060404
Radio angular	0,4 mm
Contenido	251952 HB7140-2

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p máx.}	2 mm
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2978 060404