

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7035-2, Størrelse: 160612****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2412 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	5,5 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Indhold	250170 HB7035-2
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 320 mm/min
Antal stk.	50
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2412 160612