

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 080412



Datos de pedido

Número de pedido	GG2984 080412
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaqita de corte	WNMG 080412
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p mín.	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Cantidad	30
Contenido	252072 HB7140-2
Material de corte	MD
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Radio angular	1,2 mm

Hoja de datos

Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte _{p máx.}	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2984 080412